


# EAC

## СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СТК-С серии «СТАНДАРТ» *поколение 2*



*Руководство по эксплуатации*

**ATESY®**

# Стеллаж кухонный СТК-С серии «Стандарт»

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

## Техническое описание

Стеллажи кухонные СТК-С серии «Стандарт», далее по тексту Стеллажи, предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и других производственных помещениях для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.

Конструкция стеллажа позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и быстрый демонтаж при перестановке на новое место.

Опоры стоек позволяют производить регулировку горизонтальности стеллажа.

Стеллаж состоит из четырех полок и стоек. Стойки стеллажа могут изготавливаться из оцинкованной стали, нержавеющей стали и из окрашенной углеродистой стали. Полки выполнены из пищевой нержавеющей стали и могут устанавливаться на разных уровнях.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

# Обозначение стеллажей кухонных

## Стеллажи кухонные

Стеллаж кухонный	СТК	-	С	-	1500	.	400	.	1600	-	02	-	Н	-	ПП
Класс Стеллаж кухонный															
Серия С — «Стандарт» П — «Престиж» Л — «Люкс»															
Длина, мм: 600, 950, 1200, 1500															
Ширина, мм: 400, 500, 600															
Высота, мм: 1600, 1800															
Поколение															
Материал стоек Пусто — если материал стандартный: - профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серии «Стандарт»; - труба нержавеющая Ø40 мм для серии «Престиж»; - труба нержавеющая 40x40 мм для серии «Люкс». Н — нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт») К — крашенный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серии «Стандарт»)															
Полка Пусто — если полки сплошные ПП — полка перфорированная															

### Примеры обозначений:

Стеллаж кухонный СТК-С-1500.400.1600-02-Н-ПП — Стеллаж кухонный, серия «Стандарт», длина 1500 мм, ширина 400 мм, высота 1600 мм, поколение 02, материал стоек нестандартный (AISI 430 толщ. 0,8 мм), полка нестандартная (перфорированная).

Стеллаж кухонный СТК-П-1200.500.1800-02 — Стеллаж кухонный, серия «Престиж», длина 1200 мм, ширина 500 мм, высота 1800 мм, поколение 02, материал стоек стандартный (труба нержавеющая Ø40 мм), полка стандартная (сплошная).

# 1. Технические характеристики

Стеллажи СТК-С выпускаются со следующими техническими характеристиками\* приведенными в таблице 1

Таблица 1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку, кг
СТК-С-600.400.*-02	600	400	15
СТК-С-600.400.*-02-Н	600	400	15
СТК-С-600.500.*-02	600	500	20
СТК-С-600.500.*-02-Н	600	500	20
СТК-С-600.600.*-02	600	600	22
СТК-С-600.600.*-02-Н	600	600	22
СТК-С-950.400.*-02	950	400	24
СТК-С-950.400.*-02-Н	950	400	24
СТК-С-950.500.*-02	950	500	30
СТК-С-950.500.*-02-Н	950	500	30
СТК-С-950.600.*-02	950	600	36
СТК-С-950.600.*-02-Н	950	600	36
СТК-С-950.650.*-02-Н-ПП	950	600	36
СТК-С-1200.400.*-02	1200	400	30
СТК-С-1200.400.*-02-Н	1200	400	30
СТК-С-1200.500.*-02	1200	500	39
СТК-С-1200.500.*-02-Н	1200	500	39
СТК-С-1200.600.*-02	1200	600	46
СТК-С-1200.600.*-02-Н	1200	600	46
СТК-С-1200.650.*-02-Н-ПП	1200	650	46
СТК-С-1500.400.*-02	1500	400	38
СТК-С-1500.400.*-02-Н	1500	400	38
СТК-С-1500.500.*-02	1500	500	48
СТК-С-1500.500.*-02-Н	1500	500	48
СТК-С-1500.600.*-02	1500	600	58
СТК-С-1500.600.*-02-Н	1500	600	58
СТК-С-1500.650.*-02-Н-ПП	1500	650	58

\* Высота стеллажей — 1600, 1800 мм.

Предприятие «Атеси» может выпускать стеллажи с другими габаритными размерами по спецзаказу.

## 2. Требования безопасности.

**Внимание!** Запрещается нагружать полку весом, превышающий указанный в таблице 1.

## 3. Сборка и подготовка к работе

3.1. Распаковать изделие (две упаковки).


3.2. Установить полки на стойках. Закрепить болтовыми соединениями 4 (болт, шайба, шайба пружинная, гайка), используя для этого два ключа «10».

3.3. В случае если собирается стеллаж с перфорированными полками, то в полки предварительно следует вставить швеллер СТК-С.09.000.001, как показано на схеме.

3.4. Собрать ножку. На болт М6х45 установить вкладыш пластиковый и чашку. Закрепить гайкой М6.

3.5. Установить ножки на стойки. Поставить стеллаж вертикально. Выровнять по уровню с помощью ножек. Закрепить ножки второй гайкой М6.

### Схема сборки стеллажей серии «Стандарт»



3.6. После сборки стеллажа необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

3.7. Регулярно, не реже раза в три месяца следует проверять болтовые соединения. В случае необходимости их необходимо затянуть.

#### **4. Обслуживание изделия**

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6. Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

4.8. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

**<http://atesy.ru/service/>**

## 5. Гарантийные обязательства

5.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

5.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

## 6. Комплект поставки

### Упаковка № 1 (полки + крепеж)

№	Комплекующая	Кол-во для стеллажей со сплошными полками	Кол-во для стеллажей с перфорированными полками
1	Полка	4шт.	8шт.
2	Вкладыш ножки ТИП.020.001	4шт.	4 шт.
3	Шайба ножки ТИП.020.002	4шт.	4шт.
4	Уголок стяжной ТИП.00.032	16шт.	16шт.
5	Швеллер СТК-С.09.000.001	-	8шт.
6	Комплект крепежа М6		
	• болт М6х14	64шт.	96шт.
	• гайка М6	72шт.	104шт.
	• шайба 6 Din 127 ("гровер")	64шт.	96шт.
	• шайба 6 Din 125	32шт.	-
7	Болт М6х45	4шт.	4шт.
8	Руководство по эксплуатации	1шт.	1шт.
9	Упаковка	1 шт.	1 шт.

### Упаковка № 2 (стойки )

1	Стойка	4 шт.
2	Упаковка	1 шт.

## 7. Сведения о приемке

Стеллаж кухонный СТК-С  -  .  -02-  -

длина                      ширина                      высота                      материал стоек                      полка

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Принято ОТК.

М.П.

**ATESY®**

**140000, Московская область, г. Люберцы,  
ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1**

**т/ф: (495) 995-95-99**

**info@atesy.info      www.atesy.ru**

СТК-С.01.000.000РЭ изм. **01**